

AKSIUM S 14 (Blanche et Rouge)

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.




Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.



POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS PNEU

Avant	800 g
Arrière M11	950 g
Arrière ED11	935 g

RÉFÉRENCES ROUES

	BLANCHES 23	ROUGES 23	BLANCHES 25
Avant	329 362 10	353 616 10	353 613 10
Arrière M11	329 363 11	353 617 11	353 614 11
Arrière ED11	329 364 12	353 618 12	353 615 12
Paire M11	329 365 14	353 619 14	361 396 14
Paire ED11	329 366 14	353 620 14	361 397 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	Blanches : Avant et arrière : 308 608 15 Rouges : Avant et arrière : 308 609 15
	 <p>Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm</p>	 <p>SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : ETRTO 622x15c Section de pneu conseillée : 19 à 32 mm</p>

MOYEURS	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.
	
	

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :	Avant et arrière côté opposé roue libre : 108 449 01, longueur 282 mm, conditionnés par 10, écrous inclus Côté roue libre : 108 450 01, longueur 298 mm, conditionnés par 10, écrous inclus
CARACTÉRISTIQUES : Rayons acier droits profilés avec écrous de rayons de type ABS en acier	CROISEMENT : Avant : radial Arrière : croisé à 2 côté roue libre, radial côté opposé roue libre	TENSION : Avant : 100 à 110 Kg Arrière côté roue libre : 150 à 160 Kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BR 101 avant M40350 • Blocage rapide BR 101 arrière M40351 • Fond de jante 18x622 (1 par roue) • Pneu avant et arrière Aksion 23 (Blanc : 355 704 23 / Rouge : 355 706 23) ou 25 (Blanc : 355 707 23) • Bague de serrage ED11 12D (avec la roue arrière ED11) 108 317 01 • Chambres à air butyl Mavic (127 385 01) • Manuel d'utilisation 		<p>Outillage spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roulement avant : M40373 • Roulement arrière : M40373
		<p>Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com</p>